


电路连接模块 VMPAL-EVAP-20-2

订货号: 560966

FESTO



数据表

特性	值
阀尺寸	20 mm
最大阀位数量	1
最大阀线圈数	2
集成功能	阀功能的颜色编码分配
标称工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	14 g
外壳颜色	黑色
外壳材料	PA
材料说明	RoHS 合规