

特性	值
相对空气湿度	0 - 90 %
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	442 g
电连接	Plug-in 符合 ISO 5599-2
安装类型	在底座上
先导气口 12/14	气路板底座, 规格1, 符合ISO 5599-2标准
先导排气口 82/84	可选 标准情况下未通过管道输送 采用管道方式
气动连接, 气口 1	气路板底座, 规格1, 符合ISO 5599-2标准
气动连接, 气口 2	气路板底座, 规格1, 符合ISO 5599-2标准
气动连接, 气口 3	气路板底座, 规格1, 符合ISO 5599-2标准
气动连接, 气口 4	气路板底座, 规格1, 符合ISO 5599-2标准
气动连接, 气口 5	气路板底座, 规格1, 符合ISO 5599-2标准
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	FPM HNBR NBR
材料信息, 壳体	压铸铝 PA
材料信息, 螺丝	镀锌钢