

# 塑料气管 PUN-V0-6X2-GE-C

订货号: 561718

FESTO



## 数据表

特性	值
外径	6 mm
流量相关弯曲半径	24 mm
内径	2 mm
最小弯曲半径	7 mm
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 psi...232 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...16 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
工作压力说明	对于有焊接飞溅的应用：最高 1 MPa (20 °C)，最高 0.9 Mpa (40 °C)， 最高 0.7 MPa (60 °C) 水：在最高温度 50°C 时，最大值为 0.6 MPa
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水 (液态，无冰)
材料的防火测试	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0.75 mm)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 °C...60 °C
环境温度说明	无压使用，最高 90 °C
产品重量 (取决于长度)	0.032 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 6 mm 用于内径 2 mm 的倒钩接头
颜色	黄色
颜色说明	由于防火功能，与标准颜色不符
肖氏硬度	D 54 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)