


# 控制模块

## CPX-CM-HPP

产品代号: 562214

FESTO



### 技术参数

特性	值
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	140 g
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
防护等级	IP65 IP67
储藏温度	-20 ... 70 °C
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
能源不充足缓冲	10 ms
轴的总数	4
外形尺寸W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
控制接口	CAN-Bus
现场总线接口	1x 插座, M9, 5针
特殊驱动器的诊断模块	面向通道和模块的诊断 模块欠压/短路 诊断记忆
可以进行配置	MMI 手持式终端
参数配置	通道的强制 系统参数
波特率	1 Mbit/s
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
协议	FHPP
标准工作电压时的内部电流消耗	典型值 80 mA
用于输出的最大地址容量	32 Byte
用于输入的最大地址容量	32 Byte
特殊产品的LED显示	Error PL: 负载电源
材料信息, 壳体	PA-加强 PC