


电磁线圈

VACC-S18-35-A1-1

产品代号: 562906

FESTO

用于电枢系统 F10, 接口样式A型, 符合 EN 175 301, 24 V DC.



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|--|
| 驱动类型 | 电气的 |
| 装配位置 | 任意 |
| 切换位置指示器 | 否 |
| 持续通电率 | 100 % |
| 绝缘等级 | H |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 3.5 W |
| 许用压力波动 | -15 % / +10 % |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 – 超强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C |
| 产品重量 | 530 g |
| 电连接 | 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 插头 符合EN 175301-803标准 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 电磁线圈 | PA 钢 |