



软启动阀

MS9-EE-G-V24-VS

产品代号: 562939

FESTO



技术参数

特性	值
系列	MS
尺寸	9
宽度尺寸	90 mm
设计结构	活塞滑块
驱动类型	电气的
密封原则	软性
排气功能	不可节流
手控装置	位置锁定 推
复位类型	机械弹簧
先导类型	由先导控制
阀功能	3/2 常闭, 单电控
工作压力	3.5 ... 16 bar
标准额定流量	18,000 l/min
标准额定流量 2-3	14,100 l/min
持续通电率	100%
线圈的特性参数	24V DC: 4,5W
工作介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
材料备注	符合 RoHS
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	可选 带附件 线路安装
装配位置	任何
产品重量	2,100 g
气动连接, 气口 3	G1
电连接	插头 方形结构 符合 DIN EN 175301-803 A型
材料信息, 活塞卷轴	POM
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝