


# 底座

## VABS-S4-1S-G14-R3-EX2

产品代号: 563068

FESTO

气孔样式符合 15407/-2标准



### 技术参数

特性	值
宽度	26 mm
基于标准	ISO 15407-2
装配位置	任意
先导气源	外置的
工作压力	-0.9 ... 10 bar
工作电压范围 DC	24 V
电泳强度	0.8 kV
40°C时的可接受电流负载	2 A
污染等级	3
ATEX 类气体	II 3G
燃爆防护型气体	Ex nA II T3 X
ATEX 类粉尘	II 3D
燃爆防护型粉尘	Ex tD A22 IP65 T125°C X
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0
防护等级	IP65 NEMA 4 装配以后的状态
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	302 g
安装类型	带通孔 根据 ISO 15407-2
底座的材料信息	压铸铝