

# 连接件 NPFV-AF-G14-N14-MF

订货号: 563397

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 公称通径                | 6 mm   |
| 工作压力                | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar                     |
| 防爆                  | 区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX) |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                       |
| 气接口, 气口 1           | G1/4   |
| 气接口, 气口 2           | 1/4 NPT  |
| 材料说明                | RoHS 合规  |
| 连接件材料               | 高合金不锈钢   |
| 密封件材料               | NBR  |