


快插螺纹接头 QBF-1/8-3/16-U

产品代号: 564637

FESTO

内螺纹, 采用外六角形式.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 0.157" |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 外表层 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | 直列式结构 |
| 包装数量 | 10 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | 0.095 ... 1 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | 0.95 ... 10 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | 13.775 ... 145 psi |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 最大紧固扭矩 | 5.163 ft-lbf |
| 产品重量 | 0.557 oz |
| 安装类型 | 外六角 9/16 |
| 气动连接, 气口 1 | 内螺纹 1/8 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 用于3/16" 气管外径 |
| 环境温度 (华氏) | 32 ... 140 °F |
| 释放环的颜色 | 灰色 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 镀镍黄铜 |
| 材料信息, 螺纹密封 | PTFE |
| 材料信息, 释放环 | POM |
| 材料信息, 管密封 | NBR |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |