


插头 NECU-S-M12G3-HX-Q7

产品代号: 564946
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
授权	c UL us - Recognized (OL)
连接频率	3
产品重量	32.8 g
电连接	3针 A编码 M12x1 直列式插头 / 穿刺置换技术
工作电压范围 DC	0 ... 48 V
工作电压范围 AC	0 ... 48 V
40°C时的可接受电流负载	6 A
电泳强度	0.8 kV
许用的电缆直径	4.7 ... 6 mm
许用的单个导线线径	≥ 0.1 mm
许用的导线线径	1.6 ... 2 mm
端子截面	0.34 ... 0.75 mm ²
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA 牙铸锌 镀镍
材料信息, 螺旋式锁	镀镍锌压铸件
材料信息, 密封	FPM PUR
材料信息, 电气触片	镀金
许用的导线绝缘	PVC