


# 插头 NECU-S-M12G4-HX-Q7

订货号: 564947

FESTO



## 数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
认证	c UL us - 认证 (OL)
连接频率	3
产品重量	33.3 g
电气接口	4 针 A 编码 M12x1 直列式插头/绝缘位移接头
工作电压范围 DC	0 V...48 V
工作电压范围 AC	0 V...48 V
40°C 时的额定电流	6 A
抗电涌性	0.8 kV
许用的电缆直径	4.7 mm...6 mm
单根电线直径	0.1 mm
线径	1.6 mm...2 mm
接口横截面	0.34 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	PA 压铸锌 镀镍
螺丝紧固锁的材料	压铸锌, 镀镍
密封件材料	FPM PUR
电触头材料	青铜
允许使用的绝缘护套	PVC