


连接电缆

NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

产品代号: 565289

FESTO



技术参数

特性	值
安装类型	4-40UNC
装配位置	任意
产品重量	389 g
电连接	44针 插头插座 Sub-D
工作电压范围 DC	<= 30 V
40°C时的可接受电流负载	0.86 A
电缆长度	2.5 m
电缆属性	用于静态应用
电缆的最小弯折半径	95 mm
电缆直径	9.6 mm
电缆直径公差	± 0,5 mm
电缆结构	40x0,14
防护等级	IP65 IP67 装配以后的状态
环境温度	-5 ... 60 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 电气触片	青铜 镀金