

气路板 VABM-L1-10S-G18-16

订货号: 566569

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	10.5 mm
最大阀位数量	16
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	5 级，符合 ISO 14644-1
H 型导轨安装件的最大紧固扭矩	1.5 Nm
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.45 Nm
墙面安装的最大紧固扭矩	3 Nm
产品重量	276 g
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 3	G1/8
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金