


# 多针插头 CPV10-VI-P8-1/8-C

订货号: 566712

FESTO



## 数据表

| 特性                    | 值   |
|-----------------------|---|
| CE 认证 ( 见合格声明 )       | 符合欧盟防爆指令 (ATEX)   |
| CE 标记 ( 见合格声明 )       | 根据 UK EX 指令<br>符合英国 RoHS 指令   |
| 欧盟境外防爆认证              | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IECEX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IECEX)<br>EPL Gc (IECEX)   |
| 防爆                    | 区 1 (ATEX)<br>防爆区 1 (IEC-EX)<br>1 区 (UKEX)<br>区 2 (ATEX)<br>防爆区 2 (IEC-EX)<br>区 21 (ATEX)<br>防爆区 21 (IEC-EX)<br>21 区 (UKEX)<br>区 22 (ATEX)<br>防爆区 22 (IEC-EX) |
| 证书签发机构                | IECEX TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>德国技术监督协会 (TÜV) 21 UKEX 7013 X   |
| ATEX 气体类别             | II 2G   |
| ATEX 防尘类别             | II 2D   |
| 气体防爆阻燃类型              | Ex eb IIC Gb  |
| 防尘防爆阻燃类型              | Ex tb IIIC Db   |
| 防爆环境温度                | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| 耐腐蚀等级 CRC             | 2 - 中等耐腐蚀能力   |
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 产品重量                  | 510 g   |
| 材料说明                  | RoHS 合规   |
| 密封件材料                 | NBR   |
| 板材料                   | 精制铝合金   |