


电气连接板 VAVE-L1-1VH2-LP

产品代号: 566714

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
极性容错保护	双极性的
附加功能	电火花抑制电路
信号状态显示	LED
额定工作电压 DC	24 V 12 V
电泳强度	0.8 kV
污染等级	3
扩大的环境温度	-5 - 60 °C
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP40
环境温度	-5 ... 50 °C
装配位置	任意
产品重量	1.5 g
电连接	2针 插头插座
防护性接地	还不可获得
安装类型	夹子
壳体颜色	黑色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA