

# 塑料气管 PUN-H-5/16-BL-150-CB

订货号: 567949

FESTO



## 数据表

特性	值
输出直径, 英寸	5/16
流量相关弯曲半径	0,121 Feet
最小弯曲半径	0,065 Feet
使用说明	TPE-U 基于以太网
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-14,4 psi...145 psi
工作压力说明	水: 与温度相关的工作压力, 参见图表, 0 - 60°C 时最高 0.3 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水 (液态, 无冰)
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况: 钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-31 °F...145 °F
产品重量 (取决于长度)	oz/ft
气动接口	用于快插接头外径 5/16"
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)