

塑料气管

PEN-5/16-SW-150-CB

产品代号: 569884

FESTO

标准外径的气管，用于QS插头，聚乙烯材料（不可用于食品行业）



技术参数

特性	值
外径, 英寸	5/16
与流量相关的弯曲半径	0.114 ft
最小弯曲半径	0.073 ft
气管特性	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
气管测试条件	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 145 Psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水，按照生产商的声明，参见 www.festo.com
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-22 ... 140 °F
产品质量视长度而定	0.25 oz/ft
气动连接	用于快插接头，外径5/16"
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息，气管	PE