

## 塑料气管

### PEN-3/16-BL-150-CB

产品代号: 569890

FESTO

标准外径的气管，用于QS插头，聚乙烯材料（不可用于食品行业）  
该产品只可从Festo USA订购



## 技术参数

| 特性         | 值                            |
|------------|------------------------------|
| 外径, 英寸     | 3/16                         |
| 与流量相关的弯曲半径 | 0.075 Fuß                    |
| 最小弯曲半径     | 0.039 Fuß                    |
| 和温度相关的工作压力 | -14.4 ... 145 Psi            |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 环境温度       | -22 ... 140 °F               |
| 产品质量视长度而定  | 0.1 oz/ft                    |
| 颜色         | 蓝色                           |
| 肖氏硬度       | D 52 +/-3                    |
| 材料备注       | 符合 RoHS<br>不含有黄铜和PTFE        |
| 气管的材料信息    | PE                           |