

# 塑料气管 PEN-1/4-BL-150-CB

订货号: 569891

FESTO



## 数据表

特性	值
输出直径, 英寸	1/4
流量相关弯曲半径	0,085 Feet
最小弯曲半径	0,041 Feet
气管特征	适用于高循环率应用中的拖链
气管测试条件	适用于拖链 : > 500 万次循环, 符合 FN 942021
取决于温度的工作压力	-14,4 psi...145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 含水量符合 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 上的制造商合格声明
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-22 °F...140 °F
产品重量 ( 取决于长度 )	oz/ft
气动接口	用于快插接头外径 1/4 " "
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PE