

# 塑料气管

## PLN-1/2-NT-150-CB

产品代号: 569902

FESTO

高温及机械负载能力  
该产品只可从Festo USA订购



### 技术参数

特性	值
外径, 英寸	1/2
与流量相关的弯曲半径	0.213 Fuß
最小弯曲半径	0.138 Fuß
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 203 Psi
认证签发部门	TZW
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
食品安全	按照制造商的声明
环境温度	-22 ... 176 °F
授权	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
产品质量视长度而定	0.58 oz/ft
颜色	中性
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS 不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	PE