

塑料气管 PLN-1/4-SW-150-CB

订货号: 569907

FESTO



数据表

特性	值
输出直径, 英寸	1/4
流量相关弯曲半径	0,105 Feet
最小弯曲半径	0,039 Feet
取决于温度的工作压力	-14,4 psi...203 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 含水量符合 www.festo.com 上的制造商合格声明
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-22 °F...176 °F
产品重量 (取决于长度)	oz/ft
气动接口	用于快插接头外径 1/4" "
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/- 3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PE