

塑料气管

PLN-5/8-BL-150-CB

产品代号: 569919

FESTO

高温及机械负载能力
该产品只可从Festo USA订购



技术参数

特性	值
外径, 英寸	5/8
与流量相关的弯曲半径	0.311 Fuß
最小弯曲半径	0.197 Fuß
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 203 Psi
认证签发部门	TZW
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
食品安全	按照制造商的声明
环境温度	-22 ... 176 °F
授权	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
产品质量视长度而定	0.881 oz/ft
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS 不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	PE