

气囊组件
EADB-V1-32-S301-400
 产品代号: 570265



技术参数

特性	值
外径	46 mm
尺寸	32
行程范围	301 ... 400 mm
活塞杆前端附件	117 mm
设计	圆形
装配位置	任意
设计结构	波纹管组件 采用管式排气
耐腐蚀等级 CRC	3
对介质的阻力	灰尘 碎屑 油 油脂 气体管路
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-10 ... 80 °C
移动质量	111 g
产品重量	153 g
安装类型	套上 带螺纹销
气动连接	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料备注：转接元件	锻造铝合金 阳极氧化处理
密封件的材料信息	NBR
材料备注：气囊式气缸	NBR
柱头螺栓的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀