

塑料气管 PAN-MF-4X0,75-SW

订货号: 570357

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 外径 | 4 mm |
| 流量相关弯曲半径 | 15 mm |
| 内径 | 2.5 mm |
| 最小弯曲半径 | 10 mm |
| 符合标准 | DIN 73378-PA12-PHL |
| 气管特征 | 适用于拖链 |
| 取决于温度的工作压力 | -0.095 MPa...3.1 MPa -0.95 bar...31 bar -13.775 psi...449.5 psi |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -60 °C...100 °C |
| 产品重量 (取决于长度) | 0.008 kg/m |
| 气动接口 | 用于快插接头外径 4 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | D 65 +/-3 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气管材料 | PA12-P |