

固定节流阀 VMPA1-FT-NW1.5-10

订货号: 572549

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	节流功能
气接口, 气口 1	底座
安装方式	拧入
流量控制方向上的标准标称流量	81 l/min...89 l/min
工作压力	-0.9 bar...10 bar
环境温度	-5 °C...60 °C
公称通径	1.5 mm
安装位置	可选
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...40 °C
介质温度	-5 °C...60 °C
产品重量	0.05 g
材料说明	RoHS 合规
中空螺栓材料	精制铝合金