


转接件 VAVE-C8-1R1

产品代号: 573194

传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
信号状态显示	LED
额定工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 60 °C
装配位置	任意
紧固扭矩	0.25 Nm
产品重量	3.5 g
电连接	4-针/2-针 M8 / - 插头 / 插座
防护性接地	还不可获得
安装类型	通过M2中心螺丝安装在电磁阀上
材料备注	符合 RoHS
材料信息，壳体	PA
材料信息，电气触片	青铜