

气路板 VABM-L1-10G-G18-16-GR

订货号: 573431

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|-------------------|
| 网格尺寸 | 10.5 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大阀位数量 | 16 |
| 认证 | c UL us - 认证 (OL) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储存温度 | -20 °C...60 °C |
| 产品重量 | 737 g |
| 先导气口 12/14 | M5 |
| 先导排气口 82/84 | M5 |
| 气接口, 气口 1 | G1/8 |
| 气接口, 气口 3 | G1/8 |
| 气接口, 气口 5 | G1/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气路板材料 | 精制铝合金 |