

# 气路板 VABM-L1-10HW-G18-16-GR

订货号: 573442

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 网格尺寸                | 10.5 mm   |
| 安装位置                | 可选  |
| 最大阀位数量              | 16  |
| 认证                  | c UL us - 认证 (OL)                                       |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 适用于锂离子电池生产          | 不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
| 洁净室等级               | 6 级，符合 ISO 14644-1                                      |
| 储存温度                | -20 °C...60 °C  |
| 产品重量                | 844 g   |
| 先导气口 12/14          | M5  |
| 先导排气口 82/84         | M5  |
| 气接口，气口 1            | G1/8  |
| 气接口，气口 2            | M7  |
| 气接口，气口 3            | G1/8  |
| 气接口，气口 4            | M7  |
| 气接口，气口 5            | G1/8  |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 气路板材料               | 精制铝合金   |