

电气连接板 VAVE-L1-1R8-LR

订货号: 573920

FESTO



数据表

特性	值
反极性保护	双极性的
附加功能	火花抑制 保持电流降低
信号状态显示器	LED
标称工作电压 DC	24 V
抗电涌性	0.8 kV
污染等级	3
认证	RCM 商标
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...60 °C
安装位置	可选
最大紧固扭矩	0.27 Nm
产品重量	3.2 g
电气接口	3 针/2 针 M8/- 插头/插座
保护导线接口	不可用
安装方式	通过自攻螺丝安装在电磁阀上
外壳颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	PA
密封件材料	EPDM
外壳材料	PA
螺钉材料	回火钢