

电气连接板 VAVE-L1-1VK8-LP

订货号: 573943

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 电缆特征 | 用于静态应用 |
| 反极性保护 | 双极性的 |
| 附加功能 | 火花抑制 |
| 信号状态显示器 | LED |
| 标称工作电压 DC | 12 V 24 V |
| 抗电涌性 | 0.8 kV |
| 污染等级 | 3 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -5 °C...60 °C |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大紧固扭矩 | 0.27 Nm |
| 最小电缆弯曲半径 | 34 mm |
| 产品重量 | 47 g |
| 电气接口 | 2 针/2 芯 直角式插座/电缆 方形结构/开放式末端 |
| 电缆结构 | 2 x 0.25 mm ² |
| 电缆直径 | 3.4 mm |
| 电缆直径公差 | ± 0.1 mm |
| 电缆长度 | 2.5 m |
| 线端 | 芯线套管 |
| 保护导线接口 | 不可用 |
| 安装方式 | 通过自攻螺丝安装在电磁阀上 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 盖子材料 | PA |
| 密封件材料 | EPDM |
| 外壳材料 | PA |
| 电缆护套材料 | TPV |

| 特性 | 值 |
|------|-----|
| 螺钉材料 | 回火钢 |