

# 电气连接板 VAVE-L1-1K8-LR

产品代号: 573947

FESTO



## 技术参数

特性	值
电缆属性	用于静态应用
极性容错保护	双极性的
附加功能	电火花抑制电路 保持时降流功能
信号状态显示	LED
额定工作电压 DC	24 V
电泳强度	0.8 kV
污染等级	3
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 60 °C
装配位置	任意
最大紧固扭矩	0.27 Nm
电缆的最小弯折半径	34 mm
产品重量	47 g
电连接	2针 / 2 导线 直角插座 / 电缆 方形结构/末端开放
电缆结构	2x0,25
电缆直径	3.4 mm
电缆直径公差	± 0,1 mm
电缆长度	2.5 m
导线末端	导线末端配有金属箍
防护性接地	还不可获得
安装类型	通过自攻螺丝安装在电磁阀上
壳体颜色	黑色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	PA
材料信息, 密封	EPDM
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 电缆护套	TPV
材料信息, 螺丝	热处理钢