

操作单元 CDPX-X-A-W-13

产品代号: 574413
将被停止供应的产品

13" 人机界面, 宽屏触摸屏

将停止供货的产品,
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
深度	56 mm
高度	267 mm
长度	336 mm
最大的前面板厚度	4 mm
实时钟	是
事件列表	2,048
配方内存	32 Kilobyte
页	1,000
标签	10,000
小部件	2,000
一页上的对象	2,000
用户	50
用户的同时访问	4
趋向缓冲	30
每个趋势小部件的外形轮廓	5
菜单	32
每菜单上的参数设置	32,000
事件缓冲	4
每个事件缓冲中的事件	2,048
警报	2,000
每页JavaScript文件的大小	8 Kilobyte
项目的大小	30
调度程序	30
支持的 PLC 协议	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
实时钟偏移	130 s / 月
颜色的数量	64 k
系统LED的数量	1
显示	TFT 颜色
显示特性	Touchscreen
显示尺寸	13,3"
备份电池	锂电池, 可充电
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
显示分辨率	WXGA, 1280x800 Pixel
额定工作电压 DC	24 V
额定工作压力时的电流消耗	1,2 A
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 非冷凝
防护等级	前面IP65, 后面IP20
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	2,800 g
PLC 接口	Ethernet RS485
USB 接口	是
SD卡槽	1
以太网接口	RJ45 10/100 MBd
安装类型	前面板安装
材料备注	符合 RoHS
编程软件	Designer Studio