



伯努利式吸盘 OGGB-140-G18-2-Q

订货号: 574568

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 安装位置 | 可选 |
| 接口位置 | 位于顶部/侧面 |
| 爪手直径 | 140 mm |
| 工作压力 | 0 bar...6 bar |
| 标称工作压力 | 1 bar |
| 标称工作压力下的耗气量 | 110 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 不可用润滑介质工作 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 介质温度 | 0 °C...60 °C |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 标称工作压力下的声压级 | 65 dB(A) |
| 标称工作压力下的声级 | 78 dB(A) |
| 额定工作压力时的保持力 | 6 N |
| 标称工作压力下的侧向力 | 12 N |
| 安装方式 | 通过内螺纹安装 |
| 气动接口 | G1/8 |
| 备用接口 | G1/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 精制铝合金 阳极氧化 |
| 间距垫片材料 | NBR POM |
| 产品重量 | 348 g |