


# 紧凑型摄像系统 SBOC-M-R1B-H

产品代号: 574642

FESTO

高速摄像，用于在systainer盒中进行诊断和维护支持。  
摄像机采用单色CMOS-传感器，1/2"，分辨率640\*480像素，  
最高2100 fps，以太网接口100 Mbit/s。



## 技术参数

特性	值
传感器分辨率	640 x 480 Pixel (VGA)
镜头连接	CS 安装 (C 安装，并且带有镜头防护管)
视野	取决于所选择的镜片
宽度	45 mm
高度	45 mm
长度	139.4 mm
最大剩余电流	24 V 输出端的电流1.5 A
额定工作电压 DC	24 V
空载输出的电流消耗	120 mA
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65 IP67
环境条件	屏蔽外部光源 尽可能干净的环境空气
环境温度	-10 ... 50 °C
授权	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
产品重量	182 g
曝光时间	1 µs ... 1,000 ms
图像速率(帧)	241 fps
传感器类型	单色
工作距离	取决于所选择的镜片
以太网，数据传输速度	100 Mbit/s
以太网，支持的协议	TCP/IP
以太网，连接插头	插头 M12
以太网，总线接口	IEEE802.3U (100BaseT)
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息，盖	ABS-加强
材料信息，壳体	铝 阳极氧化处理