



# 延时阀

## VZ-3-PK-3

产品代号: 5755

FESTO

常闭式, 安装于2n型底座, 带倒钩管接头用于NW3型气管。  
 阀与附之间加储气罐连接可延长延时时间。



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	2 mm
驱动类型	气动
设计结构	带弹簧复位的提升阀
重叠	下重叠
有关强制动力的说明	切换频率至少一周一次
工作压力	2.5 ... 8 bar
标准额定流量	90 l/min
可调延时	0.25 ... 5 s
用以复位的停顿周期	$\geq 55$ ms
重复精度, 时间设定	$\pm 0,5$ s
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	150 g
安装类型	前面板安装 载安装框架上 可选
气动连接	PK-3
材料信息, 壳体	牙铸锌