


插头 NECC-S1G9-C2-M

订货号: 576031

FESTO



数据表

特性	值
高度	39.4 mm
长度	58 mm
产品重量	24 g
现场总线接口	Sub-D, 9 针, 插座
电气接口	9 针/9 针 Sub-D/螺纹端子
波特率	1 Mbps
允许的电缆直径	8 mm
许用的电缆直径	8 mm
防护等级	IP40
环境温度	-20 °C...70 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力