

分离器 VMPAC-TE-1-3-5

订货号: 576578

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	-0.9 bar...8 bar
先导压力	3 bar...8 bar
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	15 g
材料说明	RoHS 合规
O 型圈材料	NBR
分离器材料	加强型聚酰胺