


双手控制块 ZSB-1/8-B

产品代号: 576656

FESTO



技术参数

特性	值
额定尺寸	4 mm
驱动类型	气动
装配位置	任意
安全功能	双手操作
性能等级 (PL)	双手操作/类型1, PLc
工作压力 MPa	0.4 ... 0.8 MPa
工作压力	4 ... 8 bar
标准额定流量	50 l/min
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 机器设备指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国机器设备指令
认证签发部门	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	420 g
安装类型	带通孔 具有内 (阴) 螺纹 可选
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	压铸铝
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理