

# 快插接头 NPQH-DK-M7-Q4-P10

订货号: 578372

FESTO



## 数据表

| 特性                | 值   |
|-------------------|---|
| 规格                | 标准  |
| 公称通径              | 3 mm  |
| 气管插入深度            | 13 mm                                       |
| 旋入螺钉上的密封件类型       | 密封圈   |
| 安装位置              | 可选  |
| 设计                | 直列式设计                                       |
| 包规格               | 10  |
| 结构特点              | 推挽原理  |
| 工作压力时完整温度范围       | -0.095 MPa...2 MPa<br>-13.775 psi...290 psi |
| 工作压力完整温度范围        | -0.95 bar...20 bar                          |
| 工作压力说明            | 水：0 - 50°C 时最高 0.6 MPa                      |
| 证书签发机构            | NSF C0523185                                |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液态，无冰） |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作                                    |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 3 - 高耐腐蚀能力                                  |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 洁净室等级             | 4 级，符合 ISO 14644-1                          |
| 适合食品行业使用          | 参见合规性声明<br>NSF/ANSI 169                     |
| 环境温度              | 0 °C...150 °C                               |
| 标称扭矩              | 3 Nm  |
| 标称紧固扭矩公差          | ± 20%                                       |
| 产品重量              | 5.1 g                                       |
| 安装方式              | 内六角形，规格 3 mm                                |
| 气接口，气口 1          | 外螺纹 M7                                      |
| 气接口，气口 2          | 适用于气管外径 4 mm                                |
| 材料说明              | RoHS 合规                                     |
| 外壳材料              | 镀镍黄铜  |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 螺纹密封件材料  | FPM    |
| 保护环材料    | PEI    |
| 释放环材料    | 镀镍黄铜   |
| 气管密封件材料  | FPM    |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢 |
| 止推环材料    | PEI    |