

端盖 CV-PK-3-B

产品代号: 6213

FESTO

用于塑料气管和倒钩式管接头。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------------------------|
| 包装数量 | 10 |
| 随温度变化的工作压力 | -0.095 ... 1 MPa |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 随温度变化的工作压力 | -13.775 ... 145 psi |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 80 °C |
| 气动连接, 气口 1 | 用于气管外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 帽 | TPE-U(PU) |