


# 与门 ZK-1/8-B

订货号: 6680

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	“与”功能
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
安装方式	带通孔
标准标称流量	550 l/min
工作压力	1 bar...10 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
公称通径	4.5 mm
安装位置	可选
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	45 g
气接口, 气口 3	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR