

分气块 FR-4-1/2-B

订货号: 6704

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 公称通径 | 18.6 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 工作压力完整温度范围 | 0 bar...16 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...80 °C |
| 产品重量 | 120 g |
| 输出数量 | 3 |
| 供应管线数量 | 1 |
| 气接口, 气口 1 | 内螺纹 G1/2 |
| 气接口, 气口 2 | 内螺纹 G1/2 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 压铸铝 |