



消声器

U-3/8-B

产品代号: 6843

FESTO

适合在气动系统的排气口降噪同时避免污染。



技术参数

特性	值
装配位置	任意
整个温度范围内的气源压力	0 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	0 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	0 ... 145 psi
相对于大气的流量	5,800 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压等级	80 dB(A)
环境温度	-10 ... 70 °C
产品重量	37 g
气动连接	G3/8
材料信息, 消声器插件	PE
材料信息, 螺纹塞	铝
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	铝