


压力表 MA-63-0,25

订货号: 7169

FESTO



数据表

特性	值
指示范围	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
符合标准	DIN EN 837-3
压力表公称通径	63
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
安装方式	管式安装
工作介质	液体 气体
工作压力	0 bar...0.25 bar
交替负载系数	0.9
持续负载系数	0.75
测量精度等级	1.6
防护等级	IP43
介质温度	-20 °C...80 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
接口位置	居中, 背面
气动接口	G1/4
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	钢
屏幕材料	PMMA
产品重量	180 g
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧