



压力开关

SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

产品代号: 8000210

FESTO



技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU 机器设备指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料备注	符合 RoHS
测定变量	相对压力
测量方式	薄金属膜压力传感器
工作压力 MPa	-0.1 ... 1 MPa
工作压力	-1 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
开关输出	2xPNP
开关功能	具有固定迟滞的阈值
切换元件功能	反价
接通点	0.25 bar
开启点最大值	0.4 bar
关闭点最小值	0.05 bar
最大输出电流 DC	500 mA
短路强度	是
工作电压范围 DC	19.2 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	4针 M12x1 插头 符合 EN 60947-5-2 标准 圆形设计
安装类型	具有螺纹的
气动连接	G1/8
产品重量	50 g
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 电气连接	PBT
设定选项	永久性设置
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L