


# 气源处理装置组合 LFR-1/4-DB-7-MINI-KC

订货号: 8002799

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	Mini
宽度	108 mm
排气功能	不带节流选项
系列	DB
驱动方式	手册
控制锁	挂锁 ( 可选 ) 可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	开关阀/过滤减压阀
最大冷凝容积	13 ml
控制器功能	输出压力常数 带二级排气 带回流功能 无主压力补偿功能
压力表 ( 模拟 ) 或压力显示器 ( 数字 )	带压力表
工作压力	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21 psi...145 psi
压力调节范围 MPa	0.05 MPa...0.7 MPa
压力调节范围	0.5 bar...7 bar
压力调节范围 psi	7.5 psi...105 psi
最大压力迟滞	0.5 bar
最大标准流量	2500 l/min
标准标称流量	1900 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-5 °C...50 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
介质温度	-5 °C...50 °C

特性	值
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	245 g
安装方式	要么： 管式安装 带通孔 通过安装支架
压力表接口	G1/8
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
开关阀密封件材料	FPM
旋钮手柄材料	POM
过滤器材料	PE
外壳材料	加强型聚酰胺
活塞式滑阀材料	POM
碗罩材料	PC