



分气块

NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4

产品代号: 8005312

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------------|------------------------------|
| 基于标准 | EN 61076-2-104 |
| 设计结构 | Y-分配器, 不带电缆 |
| 分配器类型 | 2 到 1 |
| 电缆识别 | 不带标签支架 |
| 安装类型 | 带两个通孔, 用于M2 螺纹 带附件 |
| 产品重量 | 10.5 g |
| 电气接口 1, 功能 | 控制器侧 |
| 电气接口 1, 设计 | 圆形 |
| 电气接口 1, 接口类型 | 插头 |
| 电气接口 1, 电缆输出 | 直的 |
| 电气接口 1, 接口技术 | M8x1, A-编码, 符合EN 61076-2-104 |
| 电气接口 1, 针脚/线的数量 | 4 |
| 电气接口 1, 占用的针脚/导线 | 4 |
| 电气接口 2, 功能 | 现场设备侧 |
| 电气接口 2, 设计 | 圆形 |
| 电气接口 2, 接口类型 | 2x插座 |
| 电气接口 2, 电缆输出 | 直的 |
| 电气接口 2, 接口技术 | M8x1, A-编码, 符合EN 61076-2-104 |
| 电气接口 2, 针脚/线的数量 | 3 |
| 电气接口 2, 占用的针脚/导线 | 3 |
| 工作电压范围 DC | 0 ... 30 V |
| 工作电压范围 AC | 0 ... 30 V |
| 40°C时的可接受电流负载 | 3 A |
| 电泳强度 | 0.8 kV |
| 防护等级 | IP65 IP68 IP69K |
| 环境温度 | -25 ... 85 °C |
| 环境温度说明 | -10 - 40 °C 当通过通孔进行安装时 |
| 储藏温度 | -25 ... 85 °C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS 不含卤素 不含磷酸酯 |
| 污染等级 | 3 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 材料信息, 电缆护套 | TPE-U(PUR) |
| 电缆外套颜色 | 灰色 |
| 材料信息, 壳体 | PC TPE-U(PUR) |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 材料信息, 联合螺母 | 镀镍黄铜 |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 电气触片 | 镀金铜合金 |
| 材料信息, 螺纹套筒 | 镀镍黄铜 |