


# 气控阀

## VUWS-25

产品代号: 8022015

FESTO



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
阀功能	2x3/2 常闭, 单电控 2x3/2 常开, 单电控 2x3/2 常开/常闭, 单电控 3/2 常闭, 单稳态 3/2 常开, 单电控 5/2 双稳 5/2 单电控 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
驱动类型	气动
阀规格	26.5 mm
标准额定流量	1,000 ... 1,300 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块 提动阀座
复位类型	机械弹簧 空气弹簧
授权	c UL us - Recognized (OL)
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	无
先导类型	直接
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
安装类型	在气路轨上 带通孔 可选
排气接口	非管道式
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝 经过喷涂
材料信息, 螺丝	镀锌钢