

I/O 模块 CDPX-EA-V2

订货号: 8023321

FESTO



数据表

特性	值
安装深度	34 mm
高度	89 mm
长度	41 mm
认证	C-Tick c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 无冷凝
防护等级	IP20
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	80 g
材料说明	RoHS 合规
数字输入, 数量	8
数字输入, 输入信号延迟	0.1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
数字量输入, 输入电压/电流	24 V DC
数字输入, TRUE 的标称值	12 - 30 V DC
数字输入, FALSE 的标称值	0 V
数字输入, 电气隔离	是
数字输出, 数量	7
数字量输出, 触点	1 个继电器
数字量输出, 输出电压	12 - 30 V DC
数字输出, 输出电流	0.5 A
数字输出, 电气隔离	是
数字量输出, 短路电流额定值	是
数字量输出, 过载保护	是