


# 电磁线圈 VACS-C-C1-16B

产品代号: 8025334

FESTO

C 型连接样式, 符合 175 301, 120 V AC/60 Hz 和 110 V AC/50-60 Hz



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
符合标准	IEC 61010-1
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	110/120 V AC: 50/60 Hz, 抓取功耗: 2.8 VA, 保持功耗: 1.9 VA
电泳强度	2.5 kV
污染等级	3
许用压力波动	+/- 10 %
授权	c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
环境和介质温度的限制	-10 - 50 °C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	34.8 g
电连接	插头样式 C 型, 符合 EN 175301-803 符合 EN 175301-803 标准
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA 钢
材料信息, 电磁线圈	铜 钢 热塑
材料信息, 绕组	铜